

INSERTO INDICATORE

ARROW INSERT


PFEILEINSATZ

EII

Acciaio: UNI X 41 Cr 13 Ku (W Nr 1.2083)

Steel: UNI X 41 Cr 13 Ku (W Nr 1.2083)

Stahl: UNI X 41 Cr 13 Ku (W Nr 1.2083)



Procedimento: Eseguire la sede a disegno. Inserire la ghiera filettata orientando il bordino ricalcabile verso l'alto. Inserire un punzone dello stesso diametro per completare la ricalcatura. Inserire la molla ed avvitare l'inserto con il cacciavite, agendo sulla freccia.

Procedure: Execute the seat shown on the drawing. Insert the threaded nut with the clinchable edge facing up. Insert punch of the same diameter to complete the clinch. Insert the spring and screw in the insert using a screwdriver on the arrow.

Vorgehensweise: Den Sitz nach Zeichnung ausführen. Die Gewindenumutter einsetzen, dabei muss der stauchbare Rand nach oben zeigen. Einen Stempel mit gleichem Durchmesser einsetzen, um den Stauchvorgang zu beenden. Die Feder einsetzen und den Einsatz mit dem Schraubendreher festschrauben (auf den Pfeil ansetzen).

D1	D2	M	L	L1
6	5,9	3 x 0,35	10	10
8	7,9	4 x 0,35	14	14
10	9,9	4 x 0,35	14	14

Esempio di ordinativo: D1 **Order example:** D1 **Bestellbeispiel:** D