


# Anreih-Schranksystem VX25



**Systemausbau** Seite 52 **Funktionsraumausstattung** Seite 80 **Lastschaltleistenfeld** Seite 85

## Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst:  
Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand:  
Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenblech:  
Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

- Frontblende:  
Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Funktionsraum-Seitenwand:  
Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

## Farbe:

- RAL 7035

## Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

## Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Bis IP 3X, abhängig von der Beplankung

## Lieferumfang:

- Schrankgerüst
- Tür
- Dachblech
- Rückwand
- Bodenbleche
- Frontblenden
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Funktionsraum-Seitenwände
- Aufnahmerüst für Schaltleisten mit Sicherungen (Fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

## Höhe 2000 – 2200 mm, Schaltleistenschrank

Breite mm	VE	1000	1200	1000	1200	Seite
Höhe mm		2000	2000	2200	2200	
Tiefe mm		600	800	600	800	
Best.-Nr.	1 St.	<b>9680.005</b>	<b>9680.207</b>	<b>9680.025</b>	<b>9680.227</b>	
<b>Zubehör</b>						
Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 100 mm	2 St.	8620.005	8620.007	8620.005	8620.007	52
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	2 St.	8620.033	8620.034	8620.033	8620.034	53
Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm	2 St.	8620.024	8620.025	8620.024	8620.025	52
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	2 St.	8620.043	8620.044	8620.043	8620.044	53
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.245	8108.245	8126.245	8128.245	53
Anreihlasche, innen	6 St.	8617.500	8617.500	8617.500	8617.500	54
Anreihblock, innen	6 St.	8617.501	8617.501	8617.501	8617.501	54
Anreihverbinder, außen	6 St.	8617.502	8617.502	8617.502	8617.502	54
Dachblech IP 2X mit Belüftungsöffnung	1 St.	9681.806	9681.828	9681.806	9681.828	62