

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, AFNOR/ISO 9183-2



Material:

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento


Nota:

Se suministro sin los tornillos.


Sujeción:

Emplear tornillos Allen cilíndricos
DIN EN ISO 4762 M10.

2960.74.



2960.74.



PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, AFNOR/ISO 9183-2

2960.74. Placa de deslizamiento, Bronce con lubricante sólido, AFNOR/ISO 9183-2

Código	Forma	b	a	e	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	Número de orificios
2960.74.070.100	A	70	100	50	20	-	-	-	2
2960.74.070.150	B	70	150	50	10	20	-	-	3
2960.74.070.200	D	70	200	50	20	-	-	-	4
2960.74.100.100	I	100	100		30	20	-	25	3
2960.74.100.150	C	100	150	25	50	-	50	-	4
2960.74.100.200	D	100	200	50	50	-	-	-	4
2960.74.100.250	E	100	250	50	50	-	-	-	5
2960.74.100.300	F	100	300	50	50	-	-	-	6
2960.74.150.100	G	150	100		25	50	50	-	4
2960.74.150.150	H	150	150		25	50	-	-	4
2960.74.150.200	D	150	200	50	100	-	-	-	4
2960.74.150.250	E	150	250	50	100	-	-	-	5
2960.74.150.300	F	150	300	50	100	-	-	-	6
2960.74.200.100	G	200	100		50	50	50	-	4