

Induktion/Warmhalte-Einbauversion „GN“
Induction/heat retaining units for built-in "GN"




Hold-Line „GN“ ohne Rahmen
Hold-Line „GN“ without frame

***ab Lager lieferbar**
***in stock**

Induktionswarmhaltegerät zum Warmhalten von Speisen mit Aluguss-GN-Schalen, Induktherm-GN-Porzellanschalen oder Chafing Dishes. Stufenlose, gradgenaue und elektronisch gesteuerte Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Kabellänge Generator – Regler 3,0 m. Kabellänge Generator – Ceranglas 2,5 m

Induction heat retaining unit to keep dishes warm with Aluminium cast containers, Inductherm porcelain GN-inserts or Chafing Dishes. Continuously, precisely to the degree and electronically controlled temperature control from 50 to 100 °C. Cable length generator – control 3.0 m. Cable length generator – ceran glass 2.5 m



Modell-Nr.	Ceranfeld/Ceran field	Warmhaltefelder/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/HO/IN 800	520 x 320 (GN)	1	1	230	0,8	3.239 € *	Z 0671
BH/HO/IN 1600	520 x 320 (GN)	2	2	230	1,6	4.549 € *	Z 0672
BH/HO/IN 2400	520 x 320 (GN)	3	2	230	2,4	5.714 € *	Z 0673
BH/HO/IN 3200	520 x 320 (GN)	4	2	230	3,2	6.857 € *	Z 0674



Hold-Line „GN“ mit CNS-Rahmen
Hold-Line „GN“ with CNS-frame

Induktionswarmhaltegerät zum Warmhalten von Speisen mit Aluguss-GN-Schalen, Induktherm-GN-Porzellanschalen oder Chafing Dishes. Stufenlose, gradgenaue und elektronisch gesteuerte Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Kabellänge Generator – Regler 3,0 m. Kabellänge Generator – Ceranglas 2,5 m

Induction heat retaining unit to keep dishes warm with Aluminium cast containers, Inductherm porcelain GN-inserts or Chafing Dishes. Continuously, precisely to the degree and electronically controlled temperature control from 50 to 100 °C. Cable length generator – control 3.0 m. Cable length generator – ceran glass 2.5 m

Modell-Nr.	Ceranfeld/Ceran field	Warmhaltefelder/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/HO/IN 800 CNS	520 x 320 (GN)	1	1	230	0,8	3.335 €	Z 0675
BH/HO/IN 1600 CNS	520 x 320 (GN)	2	2	230	1,6	4.796 €	Z 0676
BH/HO/IN 2400 CNS	520 x 320 (GN)	3	2	230	2,4	6.169 €	Z 0677
BH/HO/IN 3200 CNS	520 x 320 (GN)	4	2	230	3,2	7.502 €	Z 0678

Einbau-Kit „verdeckter Einbau“
Built-in Kit "hidden built-in"



Einbau-Kit „sichtbarer Einbau“
Built-in Kit "visible built-in"



Empfohlenes Zubehör
Recommended accessories

	Preis/ Price	Art. Nr.
Einbau-Kit „verdeckter Einbau“ Built-in Kit "hidden built-in"	237 €	Z 0158
Einbau-Kit „sichtbarer Einbau“ Built-in Kit "visible built-in"	378 €	Z 0159