


Positionsanzeiger

Um Stillstandszeiten so gering wie möglich zu halten, um Einstellungen schnell und präzise durchzuführen – reproduzierbare Werte sind die Aufgaben der Positionsanzeiger. Passend für fast alle Lineareinheiten in der passenden Gewindesteigung, in der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben sind diese ab Lager lieferbar.



- Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition
- Zähler mit 4 Ziffern (rote Ziffer zur Anzeige der Zehntel)
- kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
- im Lieferumfang ist die passende Reduzierhülse enthalten



Bestellschlüssel

SHT-P3-A-2-DX-O



Einbaumöglichkeiten



0 Grad 90 Grad 180 Grad 270 Grad

Ableserichtung




A* **B (optional)**
* Standard für vertikale Einbaulage:
Ableserichtung 180° gedreht

Abmessungen [mm]

Steigung	für Spindel	Anzeige im Display nach 1 Umdrehung	Typ
1,25	M8 x 1,25	001,25	P1
1,5	TR8x1,5	001,5	P1
2	TR 10 x 2	002,0	P3
3	TR 10 x 3; TR 12 x 3	003,0	P3
4	TR 18 x 4; TR 14 x 4	004,0	P3
5	TR 24 x 5 TR26x5	005,0 005,0	P3 P6
6	TR30x6	006,0	P6
12	10 x 12	012,0	P3
15	8x15	015,0	P1
50	10 x 50	005,0	P3
100	18 x 100	001,0	P3


Die Steigung ist abhängig von der eingesetzten Spindel.



P1 **P3** **P6**
SLW-0630 alle anderen SHTC-40
SHTP-01-06 Lineartische SHTC-50

Spindelklemmung

Linearmodule mit Trapezgewinde besitzen eine Selbsthemmung. In vielen Anwendungen wird jedoch zusätzlich eine Klemmoption gewünscht als zusätzliche Sicherung gegen ein unabsichtliches Verstellen.



- Wellenklemmfansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
- sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
- Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminiumwellenklemmung
- Farbe: Schwarz

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	SHT-HK-12	SHT-HK-16	SHT-HK-20	SHT-HK-30
Spindelgröße	10	14	18	24
Abmessungen (B x H x T)	32 x 46 x 15	32 x 46 x 15	32 x 46 x 15	32 x 46 x 15

Handräder

Für unterschiedlichste Anforderungen haben wir ein umfangreiches Angebot an Handrädern ab Lager lieferbar. Von kleinen kompakten Größen bis zu ø 125 mit/ohne Griffe in verschiedenen Ausführungen.



Standard optional mit Griff

- Drehknopf: definierter Standard bei Komplettseinheiten
- unterschiedliche Außendurchmesser möglich
- verschiedene Griffvarianten möglich

Abmessungen [mm]


d	D	L	OG	FG	UG	SG*
4	22	15	●			
5	22	15	●			
8	27	17	●	-	-	-
10	27	17	●	-	-	-
12	42	23	●	-	-	-
14	42	23	●	-	-	-
6	50	52	-	●	-	-

* Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.



Bestellschlüssel

SHT-HR-8-27-17-OG



d	D	L	OG	FG	UG	SG*
8	80	75	-	●	●	●
10	80	75	-	●	●	●
12	80	75	-	●	●	●
12	125	109	-	●	●	●
14	125	109	-	●	●	●
16	120	109	-	●	●	●
20	120	109	-	●	●	●

