



### Stempelführungsbuchsen

### Punch guide bushes

### Canons de guidage



**SN1870-**

Mat.: Werkzeugstahl/  
Tool steel/Acier à outils  
740±40 HV 10/ISO 8978



SN1870-d1-L1-d2



4

**X\*** – Stufung in mm  
– graduation in mm  
– progression en mm

**Nicht** für Schneidstempel  
nach DIN ISO 8020 geeignet

**Not** suited for cutting punches  
according to DIN ISO 8020

**Non** appropriés pour poinçons  
de découpe selon DIN ISO 8020

d1	L1	d2	r1	X* (d1)
1,0 - 2,4	8,0	5	1,0	0,1
1,6 - 3,0	12,5	6	1,0	0,1
2,0 - 3,5	12,5	8	1,5	0,1
3,0 - 5,0	16,0	10	2,0	0,1
4,0 - 7,2	16,0	13	2,0	0,1
6,0 - 8,8	20,0	16	2,0	0,1
7,5 - 11,3	20,0	20	2,5	0,1
11,0 - 16,6	25,0	25	2,5	0,1
15,0 - 20,0	25,0	32	4,0	0,5
18,0 - 27,0	32,0	40	4,0	0,5