


Posaunenhalstempel

Punch with trombone collar

Poinçons avec collerette de trombone



4

SN1843-HSS-

Mat.: HSS (1.3343)

SN1843-HSS-
d1-L1-d4



X* – Stufung in mm
– graduation in mm
– progression en mm

| d1 | L1 | d4 | L2 | d2 | a | X* | r | h |
|-------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 0,8 - 2,9 | 71 | 3 | 10 | 4,5 | 1,0 | 0,1 | 6,5 | 3 |
| 0,8 - 2,9 | 80 | 3 | 10 | 4,5 | 1,0 | 0,1 | 6,5 | 3 |
| 1,0 - 3,9 | 71 | 4 | 10 | 5,5 | 1,0 | 0,1 | 8 | 4 |
| 1,0 - 3,9 | 80 | 4 | 10 | 5,5 | 1,0 | 0,1 | 8 | 4 |
| 1,2 - 4,9 | 71 | 5 | 10 | 7 | 1,0 | 0,1 | 10 | 4 |
| 1,2 - 4,9 | 80 | 5 | 10 | 7 | 1,0 | 0,1 | 10 | 4 |
| 1,6 - 5,9 | 71 | 6 | 10 | 9 | 1,0 | 0,1 | 10 | 4 |
| 1,6 - 5,9 | 80 | 6 | 10 | 9 | 1,0 | 0,1 | 10 | 4 |
| 1,6 - 5,9 | 90 | 6 | 10 | 9 | 1,0 | 0,1 | 10 | 4 |
| 1,6 - 5,9 | 100 | 6 | 10 | 9 | 1,0 | 0,1 | 10 | 4 |
| 2,5 - 7,9 | 71 | 8 | 13 | 11 | 1,5 | 0,1 | 12 | 4 |
| 2,5 - 7,9 | 80 | 8 | 13 | 11 | 1,5 | 0,1 | 12 | 4 |
| 2,5 - 7,9 | 90 | 8 | 13 | 11 | 1,5 | 0,1 | 12 | 4 |
| 2,5 - 7,9 | 100 | 8 | 13 | 11 | 1,5 | 0,1 | 12 | 4 |
| 4,0 - 9,9 | 71 | 10 | 17 | 14 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 4,0 - 9,9 | 80 | 10 | 17 | 14 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 4,0 - 9,9 | 90 | 10 | 17 | 14 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 4,0 - 9,9 | 100 | 10 | 17 | 14 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 5,0 - 12,9 | 71 | 13 | 17 | 17 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 5,0 - 12,9 | 80 | 13 | 17 | 17 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 5,0 - 12,9 | 90 | 13 | 17 | 17 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 5,0 - 12,9 | 100 | 13 | 17 | 17 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 8,0 - 15,9 | 80 | 16 | 17 | 20 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 8,0 - 15,9 | 90 | 16 | 17 | 20 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 8,0 - 15,9 | 100 | 16 | 17 | 20 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 12,0 - 19,9 | 80 | 20 | 17 | 25 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 12,0 - 19,9 | 90 | 20 | 17 | 25 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |
| 12,0 - 19,9 | 100 | 20 | 17 | 25 | 1,5 | 0,1 | 15 | 4 |