



Trapezgewindespindeln



i Steigungsabweichung 0,1 mm / 300 mm
Geradheit 0,3 mm / 300 mm
Toleranz 7e

PTGSG-08x1,5-01-R-1000-ES



Eingängige Trapezgewindespindeln - Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde	Ø	Steigung	max. Länge
PTGSG-08x1,5-01-R*- <input type="text"/> **	TR8x1,5	8	1,5	1.000
PTGSG-10x2-01-R*- <input type="text"/> **	TR10x2	10	2	1.000
PTGSG-10x3-01-R*- <input type="text"/> **	TR10x3	10	3	1.000
PTGSG-12x3-01-R*- <input type="text"/> **	TR12x3	12	3	2.000
PTGSG-14x3-01-R*- <input type="text"/> **	TR14x3	14	3	3.000
PTGSG-14x4-01-R*- <input type="text"/> **	TR14x4	14	4	3.000
PTGSG-16x2-01-R*- <input type="text"/> **	TR16x2	16	2	3.000
PTGSG-16x4-01-R*- <input type="text"/> **	TR16x4	16	4	3.000
PTGSG-18x4-01-R*- <input type="text"/> **	TR18x4	18	4	3.000
PTGSG-20x4-01-R*- <input type="text"/> **	TR20x4	20	4	3.000
PTGSG-24x5-01-R*- <input type="text"/> **	TR24x5	24	5	3.000
PTGSG-26x5-01-R*- <input type="text"/> **	TR26x5	26	5	3.000
PTGSG-28x5-01-R*- <input type="text"/> **	TR28x5	28	5	3.000
PTGSG-30x6-01-R*- <input type="text"/> **	TR30x6	30	6	3.000
PTGSG-36x6-01-R*- <input type="text"/> **	TR36x6	36	6	3.000
PTGSG-40x7-01-R*- <input type="text"/> **	TR40x7	40	7	3.000
PTGSG-50x8-01-R*- <input type="text"/> **	TR50x8	50	8	3.000

Zweigängige Trapezgewindespindeln - Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde	Ø	Steigung	max. Länge
PTGSG-12x6P3-02-R*- <input type="text"/> **	TR12x6P3	12	6	2.000
PTGSG-16x8P4-02-R*- <input type="text"/> **	TR16x8P4	16	8	3.000
PTGSG-18x8P4-02-R*- <input type="text"/> **	TR18x8P4	18	8	3.000
PTGSG-20x8P4-02-R*- <input type="text"/> **	TR20x8P4	20	8	3.000

* alternativ mit Linksgewinde „-L“, ** Länge in mm

Für Spindeln aus Edelstahl bitte das Nachsetzzeichen „-ES“, für Spindeln aus C45 bitte das Nachsetzzeichen „-C45“ verwenden, z.B. PTGSG-12x3-R-1000-ES

drylin®-Gewindetriebe | Lieferprogramm

Trapezgewindespindeln aus Aluminium, beschichtet




Die Zug/Druckfestigkeit des Spindelmaterials EN AW6060 beträgt 160 MPa pro mm² (Dehnungsgrenze 0,2 mm)

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde	Ø	Steigung	max. Länge
PTGSG-10x2-01-R*- <input type="text"/> **-AL Neu!	TR10x2	10	2	1.000
PTGSG-12x3-01-R*- <input type="text"/> **-AL Neu!	TR12x3	12	3	1.000
PTGSG-16x4-01-R*- <input type="text"/> **-AL Neu!	TR16x4	16	4	1.000
PTGSG-18x4-01-R*- <input type="text"/> **-AL Neu!	TR18x4	18	4	2.000
PTGSG-20x4-01-R*- <input type="text"/> **-AL Neu!	TR20x4	20	4	2.000

* alternativ mit Linksgewinde „-L“, ** Länge in mm

Trapezgewindespindeln mit Zapfen



Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde	l2	d2	Werkstoff	max. Länge
PTGSG-10X2-01-R- <input type="text"/> *-Z17	TR10x2	17	6 h9	C15	1.000
PTGSG-10X2-01-R- <input type="text"/> *-Z-17-ES	TR10x2	17	6 h9	ES	1.000
PTGSG-14X4-01-R- <input type="text"/> *-Z-20	TR14x4	20	8 h9	C15	2.000
PTGSG-14X4-01-R- <input type="text"/> *-Z-20-ES	TR14x4	20	8 h9	ES	2.000
PTGSG-18X4-01-R- <input type="text"/> *-Z-118	TR18x4	118	12 h9	C15	2.000
PTGSG-18X4-01-R- <input type="text"/> *-Z-118-ES	TR18x4	118	12 h9	ES	2.000
PTGSG-24X5-01-R- <input type="text"/> *-Z-144	TR24x5	144	14 h9	C15	2.000
PTGSG-24X5-01-R- <input type="text"/> *-Z-144-ES	TR24x5	144	14 h9	ES	2.000

* Länge in mm, mit Linksgewinde auf Anfrage



Alle drylin®-Gewindespindeln können individuell bearbeitet werden. Bitte senden Sie uns Ihre Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein Angebot. Ebenso bieten wir Ihnen gerne metrische Spindeln, Sonderwerkstoffe oder präzisere Varianten an.



Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste

www.igus.de/drylin-gewindetriebe