



Bestellbeispiel

07. 20. 038. 0



Farbe
schwarz
Biege-
radius
Index
Serie

Serie 07 - im Außenradius aufreißbare E-Kette®

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien			Gewicht [kg/m]
07.06. <input type="text"/> .0	06	12,5	018	028	038		≈ 0,13
07.10. <input type="text"/> .0	10	16,5	018	028	038		≈ 0,14
07.16. <input type="text"/> .0	16	22,5	018	028	038		≈ 0,16
07.20. <input type="text"/> .0	20	27	018	028	038		≈ 0,17
07.30. <input type="text"/> .0	30	37	018	028	038		≈ 0,20
07.40. <input type="text"/> .0	40	47	018	028	038		≈ 0,23
07.50. <input type="text"/> .0	50	57	018	028	038		≈ 0,26
07.64. <input type="text"/> .0	64	71	018	028	038	048	≈ 0,30

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 07.20. 038. 0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de