



Systemausbau Seite 537 **SV-Komponenten** ab Seite 327

Material:
Stahlblech

Oberfläche:
– Schrankgerüst:
tauchgrundiert
– Dach, Rückwand, Front-
blende, Bodenblech:
tauchgrundiert, außen pulver-
beschichtet, Strukturlack

Farbe:
RAL 7035

Schutzart:
Bis IP 55

Lieferumfang:
– Schrankgerüst
– Frontblende
– Dach
– Rückwand
– Bodenblech

Prüfung:
– Bauartnachweis
nach IEC 61 439-1/-2
– IEC 61 641

**Detailzeichnungen/
Technische Informationen:**
Finden Sie im Internet.

Foto zeigt ein Ausbaubeispiel,
entspricht nicht der Lieferform.

5 SV-TS 8 Sammelschienenschrank (Breite 200 mm)

Breite mm	VE	200	200	200	200	Seite
Höhe mm		2000	2200	2000	2200	
Tiefe mm		600	600	800	800	
Best.-Nr. SV	1 St.	9670.206	9670.226	9670.208	9670.228	
Gewicht (kg)		34,0	36,6	37,5	40,0	

Sockel¹⁾

Zusätzlich wird benötigt

Seitenwände für Schutzart	IP 55	2 St.	8106.235	8126.235	8108.235	8128.235	567
Koppelsatz-Montageset		1 Satz	9674.196	9674.196	9674.198	9674.198	351
Anreihwinkel		4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	579
Anreihverbinder außen		6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	578

Zubehör

Funktionsraumausstattung

siehe Seite 345

¹⁾ Der Sammelschienenschrank steht mit dem Hauptschrank auf einem Stahlblech-Sockel, d. h. der Stahlblech-Sockel des Hauptschranks ist um 200 mm breiter auszuwählen.



Rittal Canada

RITTAL Systems Ltd.
6485 Ordan Drive · Mississauga ON L5T 1X2
Canada
Phone: +1 (905) 795-0777
Fax: +1 (905) 795-9548
Toll-free: 1-800-399-0748
E-mail: marketing@rittal.ca · www.rittal.ca