

Befestigungssatz

für Optipanel

- Zum Einbau von
- Alu-Frontplatten
 - Bedienpanels
 - Tastaturen

für Bohrungen

Lieferumfang:

- VE = 30 Halteklauen, Käfigmuttern, Schrauben und Dichtrosetten

Für Frontplatten	Gewinde	Best.-Nr.
Sonstige	M4	6058.000
Rittal und sonstige	M5	6053.000

für Gewindebolzen

Lieferumfang:

- VE = 10 Halteklauen und Hülsenschrauben

Für Frontplatten	Gewinde	Best.-Nr.
Sonstige	M4	6058.500
Rittal und sonstige	M5	6053.500 ¹⁾

¹⁾ Zum Einbau von TFT-Monitoren 15", 17" und 19"

für Schraubspanner

Lieferumfang:

- VE = 4 Druckplatten, 4 Fixierstreifen

Hinweis:

- Der Einbau der Bedienpanels MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch erfolgt über Adapterplatte

Zum direkten Einbau von	Best.-Nr.
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, OP 019, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A	6053.210
Siemens Simatic: Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Touch, 15,1"-Touch, 12,1"-Key, 15,1"-Key, 19"-Touch ¹⁾ , 22"-Touch ¹⁾ , Flat Panel ¹⁾ 12", 15", 19"	
Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch	
Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200	

Die Montage des Befestigungssatzes ist nur vertikal möglich

¹⁾ Es werden 2 VE benötigt

Befestigungssatz

für Comfort-Panel

Zum Einbau von Alu-Frontplatten, Bedienpanels und Tastaturen.

Lieferumfang:

- 6058.800, 6053.800:
Je 20 Halteklauen, Käfigmuttern, Schrauben, Muttern, Dichtrosette
- 6053.300:
8 Halteklauen mittellang, 8 Halteklauen kurz, 4 Halteklauen lang

1) 6058.800, 6053.800

2) 6053.300

Für Bohrungen/Bolzen/Frontplattenmontage von hinten

Gewinde	Best.-Nr.
M4	6058.800
M5	6053.800

Für Schraubspanner

Zum Einbau von	Best.-Nr.
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, OP 015, OP 015 A, OP 019, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 Erweiterung, MCP, KB 483 C, Querty 19"	6053.300
Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic	
Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19"-Touch, 22"-Touch ¹⁾	
MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch, MP 377 19"-Touch	
Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch	
Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200	
B & R: Automation Panel, Panel PC	

¹⁾ Es werden 2 VE benötigt

